


съединител NPHS-D6-M-G12

Специф. Номер: 8059277

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	2,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Номинален притегателен въртящ момент	25 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	200 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform