



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	120 mm
Вътрешен диаметър	8.4 mm
Мин. радиус на огъване	84 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта според дължината	0.124 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 55 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PTFE