

Шлаух PTFEN-8X1-NT-400

Специф. Номер: 8061179

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	90 mm
Вътрешен диаметър	5.9 mm
Мин. радиус на огъване	64 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта според дължината	0.047 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 8 mm For barbed connector outside diameter 8 mm with union nut за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка for barbed connector internal diameter 6 mm
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 55 +/-5
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PTFE