

Шлаух PTFEN-3/8-NT-150

Специф. Номер: 8061182

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	9.53 mm
радиус на огъване според дебита	100 mm
Вътрешен диаметър	6.5 mm
Мин. радиус на огъване	63 mm
Инструкции за употреба	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Тест на материала - запалване	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта според дължината	0.084 kg/m
Пневматичен извод	за конектори с дъншен диаметър 3/8"
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 55 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PTFE