


# Аксиален модул EAMM-A-L48-70AA

Специф. Номер: 8063473

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност       |
|---|----------------|
| Монтажна позиция                        | по избор       |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C  |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %       |
| Клас на защита                          | IP40           |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C  |
| Пренесен момент                         | 12.5 Nm        |
| Тегло на продукта                       | 558 g          |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | L48            |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 70AA<br>70AB   |
| Материал-забележка                      | RoHS konform   |