


Аксиален модул EAMM-A-L48-70AB

Специф. Номер: 8063474
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	593 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	L48
Интерфейсен код, входен мотор	70AB
Материал-забележка	RoHS konform