


# Аксиален модул EAMM-A-L95-68GA

Специф. Номер: 8063524

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	93 Nm
Тегло на продукта	2,809 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	L95
Интерфейсен код, входен мотор	68GA
Материал-забележка	RoHS konform