


Аксиален модул EAMM-A-M43-40G

Специф. Номер: 8063539

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	401 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	M43
Интерфейсен код, входен мотор	40G
Материал-забележка	RoHS konform