


Аксиален модул EAMM-A-M48-68GA

Специф. Номер: 8063556

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|----------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент | 17 Nm |
| Тегло на продукта | 541 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | M48 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 68GA |
| Материал-забележка | RoHS konform |