


camera head

SBPB-R2B-U3-1E1A-C

Специф. Номер: 8066466
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Резолюция на сензорите	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
закрепване на лещата	C-Mount
зрително поле	Зависим от избраният обектив
Ширина	29 mm
Височина	29 mm
Дължина	49 mm
Тип на закрепване	с монтажен комплект
Номинално работно напрежение DC	5 V
електрическа консумирана мощност	1.3 ... 1.5 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 5 %
КС mark	КС-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	20 - 80 %
Клас на защита	IP30
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Условия на околната среда	Ширмовка против екстремни външни влияния Най-чистия възможен околнен въздух сух
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	52 g
Време за експозиция	9 µs ... 2,000 ms
Размер на картината (пълна картина)	60 fps
Тип на сензорите	монохромен
работно разстояние	Зависим от избраният обектив
USB interface, function	Захранване Communication
USB interface, connection type	Щекеп
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy