


# Управление SBRD-Q

Специф. Номер: 8067301  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Дименциониране W x L x H	130 mm x 106 mm x 60 mm
Тип на закрепване	With through-hole for M4 screw с шина
Тегло на продукта	315 g
КС mark	КС-EMV
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Защита срещу директен и индиректен контакт	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Необходима мощност 24 V	20 W
Input/output interface, function	10x digital inputs 2x digital inputs with integrated pull-up resistor 8x digital output Ground Захранване
Input/output interface, type of connection	Щекер
Input/output interface, connection technology	Circuit board plug connector RM 3.5 mm
Input/output interface, number of pins/wires	24
Input/output interface, connection pattern	00995931
Брой на входовете	12
Забележка към входовете	2 of the 12 inputs with integrated pull-up resistor
Ниво на превключване	Сигнал 1: $\geq 10\text{ V}$ Signal 0: $\leq 1\text{ V}$
Information on the switching level	Signal 0: $\leq 1\text{ V}$ Signal 1: $> 8\text{ V}$ For integrated pull-up resistor
Мрежова логика, входове	PNP
Брой на изходите	8
Номинално работно напрежение DC изходи	24 V
цифрови изходи, изходен ток	450 mA
Изходи включваща логика	PNP
Power supply, function	Electronics
Захранващ блок, вид на свързването	Щекер
Захранващ блок, технология за свързването	Circuit board plug connector RM 3.5 mm
Захранващ блок, брой пинове/проводници	4
Camera interface, function	Only communication with camera
Camera interface, connection type	2 x конектор
Camera interface, connection technology	USB 3.0 type A
Camera interface, number of pins/wires	9
Макс. ток на изхода	1,510 mA
Information on the camera interface	Only use the cables explicitly identified by Festo as accessories
Camera interface, connection pattern	00995870

Белег	Стойност
Ethernet интерфейс, протокол	TCP/IP
Ethernet интерфейс, функция	Диагноза Програмиране
Ethernet интерфейс, вид на свързването	Щекер
Ethernet интерфейс, технология на свързването	RJ45
Ethernet интерфейс, брой пинове/проводници	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s
Storage medium	microSD
Памет	≤ 32,000,000,000 Byte
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform