


# Вакуум-филтър OAFF-G3-5

Специф. Номер: 8068944

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Степен на филтрация	40 µm
Размер на контейнера	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1 g
Тип на закрепване	избутващ с фиксация
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	тъкан PA
Material housing	POM
Ejector pulse suitability	0.7 MPa
Съответствие на изхвърлящ импулс	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101.5 psi