


Демпфер DYSS-7-5-Y1F

Специф. Номер: 8069001

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 7 |
| Ход | 5 mm |
| Демпфериране | саморегулиращ |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отчитане на позицията | без |
| Макс. скорост на удара | 1.5 m/s |
| Време за ресет, кратко | 0.2 s |
| Време за ресет, дълго | 1 s |
| Принцип на действие | еднодействащ натискащ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Дължина на демпфериране | 5 mm |
| Макс. сила на удара | 300 N |
| Макс. въртящ момент на затягане | 3 Nm |
| Макс. поета енергия на ход | 2 J |
| Макс. поета енергия на час | 12,000 J |
| Макс. остатъчна енергия | 0.01 J |
| Възвратна сила | 1.2 N |
| Тегло на продукта | 15 g |
| Тип на закрепване | с контрагайка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | високолегирана стомана |
| Material piston rod | високолегирана стомана |