

Редуциращ нипел NPFC-R-G34-G38-MF

Специф. Номер: 8069235

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Material threaded fitting | Месинг, никелиран |
| Размер на контейнера | 10 |
| Работно налягане | -0.95 ... 50 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 64 g |
| Пневматичен извод 1 | G3/4 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |