



Свързващ кабел NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

Специф. Номер: 8072582
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	422 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	USB 3.0 type B micro
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	10
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	9
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x screws M2x0.4
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	USB 3.0 type A
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	9
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	9
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	1.8 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.3 kV
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 125 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 125 mm
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) ширмован
Номинално сечение на прводника	0.08 mm ² 0.128 mm ² 0.324 mm ²
Клас на защита	IP20
Забележка за степената на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform Без халоген
Степен на замърсяване	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен