


Присъединителна плоча VABS-BE-BS-G14-V14-A

Специф. Номер: 8072668
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние
Тегло на продукта	330 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Извод, пилот 12	G1/4
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий емайлиран
Material seals	NBR