

Вакуумна вендуза OGVM-125-A-N-G14F

Специф. Номер: 8073841

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Компенсатор за височина на вендузата | 32 mm |
| Мин. радиус на детайла R | 140 mm |
| Номинален размер | 8 mm |
| Диаметър на смукателя | 125 mm |
| Обем на смукателя | 241 cm ³ |
| Позиция на извода | отгоре |
| Монтажна позиция | по избор |
| Форма на вакуумната чашка | кръгли, гофре 1,5 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -60 kPa |
| Номинално работно налягане | -0.6 bar |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 587 N |
| Латерална сила при номинално работно налягане | 426 N |
| Тегло на продукта | 188 g |
| Тип на закрепване | чрез вакуумния порт |
| Извод за вакуум | вътрешна резба G1/4 |
| Цвят | черен |
| Твърдост по Шор | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material suction cup | NBR |