


# Вакуумна вендуза OGVM-30-A-HN-G14F

Специф. Номер: 8073843  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	9 mm
Мин. радиус на детайла R	25 mm
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	30 mm
Обем на смукателя	5.5 cm <sup>3</sup>
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 1,5
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Номинално работно налягане	-0.6 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	10 ... 120 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	37 N
Латерална сила при номинално работно налягане	38 N
Тегло на продукта	15 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	вътрешна резба G1/4
Цвят	сив
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	HNBR