

Вакуумна вендуза OGVM-20-G-N-G14F

Специф. Номер: 8073847

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	4 mm
Мин. радиус на детайла R	12.5 mm
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	20 mm
Обем на смукателя	1.2 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	Round bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Номинално работно налягане	-0.6 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	18 N
Латерална сила при номинално работно налягане	28 N
Тегло на продукта	6 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	вътрешна резба G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR