



Вакуумна вендуза OGVM-30X80-GV-N-G14F

Специф. Номер: 8073863

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	6 mm
Мин. радиус на детайла R	20 mm
Номинален размер	6 mm
Размер на смукателя	30x80 mm
Обем на смукателя	10 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	Oval, bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Номинално работно налягане	-0.6 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	120 N
Вертикална латерална сила при номинално работно налягане	201 N
Тегло на продукта	26 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	вътрешна резба G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR