

# Демпфер DYSS-G8-2-4-Y1F

Специф. Номер: 8073911

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	2
Ход	4 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.5 m/s
Време за ресет, кратко	0.5 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Дължина на демпфериране	4 mm
Макс. сила на удара	60 N
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Макс. поета енергия на ход	0.1 J
Макс. поета енергия на час	270 J
Макс. остатъчна енергия	0.003 J
Възвратна сила	0.7 N
Тегло на продукта	3.9 g
Тип на закрепване	с резбова втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана