


Демпфер DYSS-5-5-Y1F

Специф. Номер: 8081770

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	5
Ход	5 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	1 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	5 mm
Макс. сила на удара	200 N
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Макс. поета енергия на ход	1.4 J
Макс. поета енергия на час	8,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	0.9 N
Тегло на продукта	7 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана