


piston actuator DFPK-75-20-D-V4

Специф. Номер: 8083966

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на актуатора	75
Ход	20 mm
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	With mechanical indicator
Control function	двойнодействие
Operating pressure MPa	0.5 ... 1 MPa
Работно налягане	5 ... 10 bar
Operating pressure	72.5 ... 145 psi
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex-взриво защита прах	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex-температура на околната среда	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67 IP69K
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,412 g
Пневматичен извод	вътрешна резба G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Отливка от неръждаема стомана
Material seals	FPM
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4408
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема