


Аксиален модул EAMM-A-T42-67A

Специф. Номер: 8084497
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
номинална дължина	43 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm ²
Пренесен момент	8.5 Nm
Тегло на продукта	377 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T42
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform