


Паралелен кит-модул EAMM-U-65-T42-67A-87

Специф. Номер: 8084498
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	65
Отстояние от центъра	87 mm
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	41.2 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.22 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	663 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T42
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform