

Предавка EMGA-60-A-G5-60P

Специф. Номер: 8085345

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	60 mm
Торзионна хлабина	0.27 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	24 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.257 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	38 Nm
Макс. Производителност	95 %
Коравина на усукване	1.9 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1,700 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	60P
Материал-забележка	RoHS konform