


Предавка EMGA-80-A-G5-80P

Специф. Номер: 8085347

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	80 mm
Торзионна хлабина	0.22 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	67 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.017 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	107 Nm
Макс. Производителност	95 %
Коравина на усукване	4.8 Nm/arcmin
Тегло на продукта	4,300 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	80P
Материал-забележка	RoHS konform