


# Pressure regulator VRPA-CM-T14-E

Специф. Номер: 8086006

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Пневматичен извод 1	QS-1/4
Пневматичен извод 2	QS-1/4
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	95 l/min
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажна позиция	по избор
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Въртяща глава със заключване
Манометър	с манометър
обхват на регулиране на налягането MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 8 bar
обхват на налягането psi	14.5 ... 116 psi
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 4
Тегло на продукта	23 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material static seals	NBR