


Pressure regulator VRPA-LM-R14-Q8

Специф. Номер: 8086013

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Пневматичен извод 1 | R1/4 |
| Пневматичен извод 2 | QS-8 |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит | 130 l/min |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип на задействане | ръчно |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Регулиращ елемент | Въртяща глава със заключване |
| Възможност за завъртане | 360° / не е разрешено продължително въртене |
| Манометър | с манометър |
| обхват на регулиране на налягането MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Обхват на регулиране на налягането | 1 ... 8 bar |
| обхват на налягането psi | 14.5 ... 116 psi |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Тегло на продукта | 49 g |
| Material of threaded plug | Месинг никелиран |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material static seals | NBR |