


съединител EAMD-32-32-14-16X20-U

Специф. Номер: 8086051

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	14 mm
Диаметър на държача 2	16 mm
Размер	32
номинална дължина	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm ²
Пренесен момент	16 Nm
Тегло на продукта	124 g
Материал-забележка	RoHS konform