


Присъединителен блок VABS-P4-20S-G38

Специф. Номер: 8087328

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	25 mm
Монтажна позиция	по избор
Специални функции	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Конструкция	Connection direction on the side
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	0 ... 6 bar
Работна среда	инертен газ Air Oxygen
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка Maximum particle size 10 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-40 ... 80 °C
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	97 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy