


# Мрежов филтър SAMF-C6-F-C8-3A

Специф. Номер: 8088928

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Устойчивост на късо съединение	He
Натоварване на тока при 40°C	8 A
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Мрежова честота	0 ... 400 Hz
Изолационно напрежение	1,100 V
Разрешение	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 100 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 100 °C
Тегло на продукта	700 g
Тип на закрепване	Монтажна плоча, с резби
Материал-забележка	RoHS konform
Монтажна позиция	Хоризонтален
Електрическа връзка 1, функция	Захранване
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Електрическа връзка 2, функция	Захранване
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	2
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>