


Манометър PAGN-26-1M-G18S

Специф. Номер: 8088986

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 1 MPa 0 ... 145 psi
Номинален размер на манометъра	26
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	4
Клас на защита	IP43
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/8 with sealing ring
Материали, контактуващи със средата	ABS Месинг
Material of threaded plug	ABS
Material housing	ABS
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	8 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород