


Съпротивление при спиране CACR-LE2-240-W500

Специф. Номер: 8091543

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	500
Монтажна позиция	свободна конвекция вертикално
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1,800 Ws
мощност при 35% ED и 20°C	500 W
Номинална мощност, спиращо съпротивление	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Стойност на съпротивлението	240 Ohm
Разрешение	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	550 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform