


Аксиален модул EAMM-A-V25-38AA

Специф. Номер: 8093162

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|------------------------|
| номинална дължина | 46 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 10,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 0.19 kgmm ² |
| Пренесен момент | 0.5 Nm |
| Тегло на продукта | 94 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | V25 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 38AA |
| Материал-забележка | RoHS konform |