



Свързващ кабел NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Специф. Номер: 8093270
Продукт излизащ от производство

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	35 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	USB 3.0 type B micro
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	10
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	9
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x screws M2x0.4
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	USB 3.0 type B micro
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	10
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	9
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	2x threaded bush M2x0.4
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	1.4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Shielding	Да
преносни свойства	as per system communication AP
Дължина на кабела	0.45 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 62 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 62 mm
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
Номинално сечение на прводника	0.32 mm ²
Клас на защита	IP20
Забележка за степената на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-10 ... 80 °C
Температура на складиране	-10 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC

Белег	Стойност
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	PVC
Цвят на корпуса	черен
Material insulation	PVC