


Аксиален модул EAMM-A-T46-80PB

Специф. Номер: 8096175

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
номинална дължина	68.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	7.65 kgmm ²
Пренесен момент	10 Nm
Тегло на продукта	923 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T46
Интерфейсен код, входен мотор	80PB 80R
Материал-забележка	RoHS konform