


# Паралелен кит-модул EAMM-U-65-T42-60AB-87

Специф. Номер: 8096187

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	65
Отстояние от центъра	87 mm
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	41.2 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.22 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	582 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T42
Интерфейсен код, входен мотор	60AB
Материал-забележка	RoHS konform