


Мрежов филтър CAMF-C6-F-C16-11A

Специф. Номер: 8096868

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Устойчивост на късо съединение	He
Натоварване на тока при 40°C	16 A
обхват на работното напрежение AC	0 ... 520 V
Мрежова честота	0 ... 60 Hz
Изоляционно напрежение	2,650 V
Дименсиониране W x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Разрешение	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 100 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 100 °C
Тегло на продукта	800 g
Тип на закрепване	Монтажна плоча, с резби
Материал-забележка	RoHS konform
Монтажна позиция	Хоризонтален
Електрическа връзка 1, функция	Захранване
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	3
Electrical connection 1, conductor cross section	6 ... 10 mm ²
Електрическа връзка 2, функция	Захранване
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	3
Electrical connection 2, conductor cross section	6 ... 10 mm ²