


# Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B

Специф. Номер: 8098266

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен ръчен с фиксация
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър Бугален регулатор с директно управление
Макс. количество на кондензата	16.5 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Изобразявани единици	MPa
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Работно налягане	2 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.05 MPa
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Max. pressure hysteresis	7.25 psi
Стандартен номинален дебит	1,500 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 7
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	216 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	високолегирана стомана Стомана, поцинкована
Material filter	PE
Material housing	PA-усилен
Material bowl	PC
Material valve stem	POM