

Елемент за подготовка на въздух MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Специф. Номер: 8098368

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Работно налягане	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,600 l/min
Стандартен номинален дебит	4,750 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Compatibility with ester oil not guaranteed
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,250 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с монтажна скоба с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform