

Елемент за подготовка на въздух MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Специф. Номер: 8098377

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Манометър | с манометър |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,400 l/min |
| Стандартен номинален дебит | 1,500 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -5 ... 50 °C |
| Температура на средата | 5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 470 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с монтажна скоба с принадлежности по избор: |
| Материал-забележка | RoHS konform |