


Монтажна плоча VABS-B14-90-FF14

Специф. Номер: 8098888

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connections rotated 90°
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	255.5 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Пневматичен извод 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав