


Съединител NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Специф. Номер: 8104288

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Конструкция	Tubing mounted via barbed connector права форма
Размер	Diameter 8 mm
Флуидна връзка	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 1.2 mm
Среда	Течни медии Газообразни среди
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.4 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 58 psi
Температура на средата	0 ... 35 °C
Температура на околната среда	0 ... 35 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Принцип на уплътняване	твърд
Монтажна позиция	по избор
Номинален притегателен въртящ момент	15 Ncm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 15 %
Тегло на продукта	1.06 g
Материали, контактуващи със средата	PP
Material of threaded plug	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Инструкции за употреба	See application note (available on the Support Portal at festo.com)