

dosing needle set VAVN-N-A1.6-06-60-V1-P10

Специф. Номер: 8104292

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер на контейнера | 10 |
| Dosing needle outside diameter | 1.6 mm |
| Length of dosing needle | 60 mm |
| Nominal width of dosing needle | 0.6 mm |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Флуидна връзка | Terminal connection |
| Среда | Течни медии Газообразни среди |
| Note on the medium | Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.4 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 4 bar |
| Стандартен номинален дебит | 3.91 l/min |
| Information on standard nominal flow rate | In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media) |
| дебит Kv | 0.008 m ³ /h |
| Information on flow rate Kv | For water as medium |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Температура на складиране | -20 ... 70 °C |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 8.3 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of dosing needle | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material number of dosing needle | 1.4404 |
| Материали, контактуващи със средата | високолегирана стомана, неръждаема |