

Паралелен кит-модул EAMM-U-145-D80-90GA-188

Специф. Номер: 8105897

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	145
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	2,270 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	2 Nm
Пренесен момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	12,000 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D80
Интерфейсен код, входен мотор	90GA
Материал-забележка	RoHS konform