


Краен изключвател SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Специф. Номер: 8106572

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	4 µs
Макс. ток на изхода	200 mA
Макс. превключвателна способност DC	4.8 W
Пад на напрежение	1 V
Устойчивост на късо съединение	Да
обхват на работното напрежение DC	6 ... 24 V
Защита на полюсите	Да
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Cable with socket
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	затегнат с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Монтажна позиция	по избор
Цвят на корпуса	прозрачен
Индикация за работно състояние	LED
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 80 °C
Клас на защита	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III