



## Информационен лист

Белег	Стойност
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	3.8 g
Размер на контейнера	1
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Plug-in
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Federzugklemme
обхват на работното напрежение DC	0 ... 300 V
Натоварване на тока при 40°C	8 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.6 kV
Shielding	Ne
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28 - 16
Клас на защита	IP20
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен