

Електронен модул VMPA-MPM-EMM-P5

Специф. Номер: 8111881

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	1
Максимален брой бобини	1
Защита на полюсите	Да
Работно напрежение DC, товарно напрежение	21.6 ... 26.4 V
Номинален издърпващ ток за бобина	60 mA up to 30 ms
Номинален ток при пад на тока	22 mA after 30 ms
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Не
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	20 g
Електрическа връзка	Multipol
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform