


# Т-съединител NPQE-T-Q12-E-P10

Специф. Номер: 8113152

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                 |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                 |
| Номинален размер                                | 12.3 mm                                  |
| Монтажна позиция                                | по избор                                 |
| Конструкция                                     | T-форма                                  |
| Размер на контейнера                            | 10                                       |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                        |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa                       |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 8 bar                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi                      |
| Работна среда                                   | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                       |
| Клас чисто помещение                            | ISO class 4                              |
| Температура на околната среда                   | -5 ... 60 °C                             |
| Тегло на продукта                               | 26.89 g                                  |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух с външен диаметър 12 mm         |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 12 mm         |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син                                      |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                             |
| Material housing                                | PBT                                      |
| Material release ring                           | POM                                      |
| Material of tubing seal                         | NBR                                      |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                          |